

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X90/S=17

Cod Articol	01220.100.090
Marcă	-
UBB	950351168964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033574
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Desen tehnic

