

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M12X45/S=19

Cod Articol	01220.120.045
Marcă	-
UBB	950351169129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033734
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Desen tehnic

