FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M12X130/S=19**

Cod Articol	01220.120.130
Marcă	-
UBB	952351191202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033864
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	130 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	130
P	1.75
s	19

Desen tehnic

