

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M12X180/S=19

Cod Articol	01220.120.180
Marcă	-
UBB	952351982238
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033901
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Desen tehnic

