FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M14X55/S=22**

Cod Articol	01220.140.055
Marcă	-
UBB	952351204336
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033987
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	55 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Desen tehnic

