FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat DIN 931** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M14X80/S=22**

Cod Articol	01220.140.080
Marcă	-
UBB	950351170358
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034038
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M14
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Desen tehnic

