FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M16X100**

Cod Articol	01220.160.100
Marcă	-
UBB	950351171265
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034236
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Desen tehnic

