FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M20X120**

Cod Articol	01220.200.120
Marcă	-
UBB	950351172099
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034601
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Desen tehnic

