

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M22X120/S=32

Cod Articol	01220.220.120
Marcă	-
UBB	954351243835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034816
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	120
P	2.5
s	32

Desen tehnic

