

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M24X100

Cod Articol	01220.240.100
Marcă	-
UBB	950351172586
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034946
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Desen tehnic

