FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M24X150**

Cod Articol	01220.240.150
Marcă	-
UBB	952351191798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034991
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Desen tehnic

