

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M27X120

Cod Articol	01220.270.120
Marcă	-
UBB	954351293749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035134
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	120 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Desen tehnic

