

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M27X140

Cod Articol	01220.270.140
Marcă	-
UBB	953351868138
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035158
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Desen tehnic

