FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M27X180**

Cod Articol	01220.270.180
Marcă	-
UBB	953351868476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035189
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	180
P	3
s	41

Desen tehnic

