

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M30X100

Cod Articol	01220.300.100
Marcă	-
UBB	953351868708
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035233
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M30
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Desen tehnic

