FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Zincat, pasivat galben 8.8 M33X160**

Cod Articol	01220.330.160
Marcă	-
UBB	954351336654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035424
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	50

Desen tehnic

