

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M33X180

Cod Articol	01220.330.180
Marcă	-
UBB	954351336738
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035448
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	180
P	3.5
s	50

Desen tehnic

