

## Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M33X200

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01220.330.200        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 954351336811         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492035455        |
| PKG. of 5   | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Diameter            | M33                    |
| Lungime             | 200 mm                 |
| Clasă               | 8.8                    |
| Tip antrenare       | Hexagon                |
| Forma de cap        | Cap hexagonal          |
| Material            | Oțel                   |
| Direcție filet      | Dreapta                |
| Tratament suprafață | Zincat, pasivat galben |
| Filete              | Filet metric           |

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Specificatii tehnice

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 78  |
| b (min.): L200mm          | 91  |
| b (min.): L≤125mm         | 72  |
| d-D                       | M33 |
| k                         | 21  |
| L (mm)                    | 200 |
| P                         | 3.5 |
| s                         | 50  |

### Desen tehnic

