

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M36X180

Cod Articol	01220.360.180
Marcă	-
UBB	953351869870
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035523
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M36
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	180
P	4
s	55

Desen tehnic

