



Set de asamblări structurale - șurub hexagonal parțial filetat & piuliță hexagonală EN 15048 Oțel Zincat 8.8/8 M12X300

Cod Articol	01222.120.300
Marcă	-
UBB	500613345171
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441452
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	8.8/8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Info

Exclusiv
împachetare
standard / cutii
întregi. Construcțiile
Europene trebuie să
fie în conformitate
cu Regulamentele
Produselor pentru
Construcții (CPR)
305/2011 pentru a
asigura siguranța
persoanelor și
obiectelor. În cele
mai multe cazuri
asta înseamnă
folosirea de
produse conforme
cu Standardele
Europene
armonizate
(standardele

Standarde

ISO	4014/4032
EN	15048

hEN). Pentru fixările structurale cu șuruburi unde nu este necesară pre-tensionarea asta înseamnă folosirea organelor de asamblare conforme cu EN 15048-1 și nu a bolțurilor normale ISO 4014/4017 & DIN 931/933 sau a piulițelor normale ISO 4032 & DIN 934, organele de asamblare conforme cu EN 15048 au un marcaj suplimentar 'SB' (Structural Bolting - fixări structurale) și cutiile în care se livrează au logo-ul CE de aprobare inscripționat pe ele. Producătorii trebuie să fie certificați Ce pentru producerea de organe de asamblare conforme cu EN 15048. Șuruburile și piulițele se livrează împreună ca set într-o singură cutie sigilată. Este disponibilă o declarație de performanță (DoP).

Specificatii tehnice

Desen tehnic

