

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M5X45

Cod Articol	01224.050.045
Marcă	-
UBB	500648268406
UNSPSC	31161620
EAN	8717077232501
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	45
P	0.8
s	8

Desen tehnic

