FABORY

Șurub **cu cap hexagonal** parțial **filetat ISO 4014** Oțel **Placat cu zinc cu pasivizare** groasă **cu Cr(III) 8.8 M6X60**

Cod Articol	01224.060.060
Marcă	-
UBB	500648269230
UNSPSC	31161620
EAN	8717077232587
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	60 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Desen tehnic

