

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M6X40

Cod Articol	01226.060.040
Marcă	-
UBB	500571899664
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282406
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	40 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standarde

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Desen tehnic

