

## #urub cu cap hexagonal par#ial filetat DIN 931 O#el Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M6X55



Cod Articol	01226.060.055
Marcă	-
UBB	500645007005
UNSPSC	31161620
EAN	8717077050341
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M6
Lungime (L) (mm)	55
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagonal
Forma de cap	Cap hexagonal
Material (lung)	O#el
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafe#ei	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric
Info	Un înveli# cu foi#ă de zinc elimină riscul fragilită#ii acide.

### Standarde

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Specificatii tehnice

b (min.): 125mm<L≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
k	4
P	1
s	10

### Desen tehnic

