




Bulon cu flanșă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M6X16

Cod Articol	01256.060.016
Marcă	-
UBB	954351388390
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040541
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	16 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Info

Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary.

Standarde

ISO	≈4162
DIN	6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	16
P	1
s	10

