FABORY

Piuliţă hexagonală **DIN 934** Oțel **Zincat, pasivat galben | 8| M3**

Cod Articol	01320.030.001
Marcă	-
UBB	950355017589
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042811
PKG. of 250	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Clasă	|8|
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specificatii tehnice

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Desen tehnic

