

## Piuliță hexagonală DIN 934 Oțel Zincat, pasivat galben | 8| M5

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01320.050.001        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950355017746         |
| UNSPSC      | 31161727             |
| EAN         | 8715492042842        |
| PKG. of 250 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Diameter            | M5                     |
| Clasă               | 8                      |
| Tip antrenare       | Hexagon                |
| Material            | Oțel                   |
| Direcție filet      | Dreapta                |
| Tratament suprafață | Zincat, pasivat galben |
| Filete              | Filet metric           |

### Standarde

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| DIN | 934     |
| NEN | 1560    |

### Specificatii tehnice

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M5  |
| m   | 4   |
| P   | 0.8 |
| s   | 8   |

### Desen tehnic

