

Piuliță hexagonală DIN 934 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 |8| M5

Cod Articol	01336.050.001
Marcă	-
UBB	500571891802
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282079
PKG. of 250	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Clasă	8
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specificatii tehnice

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Desen tehnic

