

Piuliță hexagonală DIN 934 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 |8| M8

Cod Articol	01336.080.001
Marcă	-
UBB	500571892065
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282093
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Clasă	8
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specificatii tehnice

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Desen tehnic

