

Piuliță hexagonală ISO ISO 4032 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8 M27

Cod Articol	01337.270.001
Marcă	-
UBB	500611919415
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421454
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Clasă	8
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric

Standarde

ISO 4032

Specificatii tehnice

d-D	M27
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Desen tehnic

