

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M8X45

Cod Articol	01400.080.045
Marcă	-
UBB	950351187105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408082
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8

Desen tehnic

k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

