

## Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M8X75

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 01400.080.075        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950351187774         |
| UNSPSC      | 31161620             |
| EAN         | 8715492408143        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Diameter            | M8            |
| Lungime             | 75 mm         |
| Clasă               | 8.8           |
| Tip antrenare       | Hexagon       |
| Forma de cap        | Cap hexagonal |
| Material            | Oțel          |
| Direcție filet      | Dreapta       |
| Tratament suprafață | Zincat termic |
| Filete              | Filet metric  |

Info  
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

### Standarde

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |

### Specificatii tehnice

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 28 |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 22 |
| d-D                                | M8 |

### Desen tehnic

|        |      |
|--------|------|
| k      | 5.3  |
| L (mm) | 75   |
| P      | 1.25 |
| s      | 13   |

