

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X40/ S=17

Cod Articol	01400.100.040
Marcă	-
UBB	950351188350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408204
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	40 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45

Desen tehnic

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

