

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X120/ S=17

Cod Articol	01400.100.120
Marcă	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info

Pentru bolțurile zincate la cald cu filet ISO-METRIC, filetul este roluit subdimensionat pentru ca să capete toleranța necesară DUPĂ zincare. Avantajul acestei modalități de prelucrare este că bolțurile pot fi folosite în orice asamblare filetată fără nici o problemă. Piulițele corespunzătoare ISO-METRICE au fost filetate pe clasa de toleranță 6H DUPĂ zincare pentru

Standarde

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Desen tehnic

