

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X140

Cod Articol	01400.100.141
Marcă	-
UBB	952351090487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408389
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26

Desen tehnic

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	140
P	1.5
s	16

