

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X150

Cod Articol	01400.100.151
Marcă	-
UBB	952351090552
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408402
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26

Desen tehnic

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	16

