

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X200

Cod Articol	01400.100.201
Marcă	-
UBB	952351082716
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408464
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	200 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26

Desen tehnic

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	200
P	1.5
s	16

