

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M12X180/ S=19

Cod Articol	01400.120.180
Marcă	-
UBB	950351938127
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408631
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	180 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49

Desen tehnic

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

