

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M16X70

Cod Articol	01400.160.070
Marcă	-
UBB	950351192055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408686
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	70 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38

Desen tehnic

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

