FABORY

Şurub **cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931** Oțel **Zincat termic 8.8 M18X140**

Cod Articol	01400.180.140
Marcă	-
UBB	950351194036
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408945
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat termic
Filete	Filet metric
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42

Desen tehnic

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	140
P	2.5
s	27

