

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M20X80

Cod Articol	01400.200.080
Marcă	-
UBB	950351194523
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409003
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	80 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46

Desen tehnic

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	2.5
s	30

