

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M20X100

Cod Articol	01400.200.100
Marcă	-
UBB	950351194788
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409027
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46

Desen tehnic

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

