

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M20X150

Cod Articol	01400.200.150
Marcă	-
UBB	950351195280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409072
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	150 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46

Desen tehnic

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	150
P	2.5
s	30

