

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M22X75/ S=34

Cod Articol	01400.220.076
Marcă	-
UBB	952351082971
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409201
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	75 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69

Desen tehnic

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	75
P	2.5
s	34

