FABORY

Şurub **cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931** Oțel **Zincat termic 8.8 M24X100**

Cod Articol	01400.240.100
Marcă	-
UBB	950351196684
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409409
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	100 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat termic
Filete	Filet metric
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Standarde

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54

Desen tehnic

d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

