

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M24X280

Cod Articol	01400.240.280
Marcă	-
UBB	950351940750
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409522
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	280 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54

Desen tehnic

d-D	M24
k	15
L (mm)	280
P	3
s	36

