FABORY

Şurub **cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931** Oțel **Zincat termic 8.8 M27X160**

Cod Articol	01400.270.160
Marcă	-
UBB	950351198094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409652
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M27
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat termic
Filete	Filet metric
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Standarde

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60

Desen tehnic

d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

