

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M33X140

Cod Articol	01400.330.140
Marcă	-
UBB	954351241367
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409829
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	140 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72

Desen tehnic

d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5
s	50

