FABORY

Şurub **cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931** Oțel **Zincat termic 8.8 M33X160**

Cod Articol	01400.330.160
Marcă	-
UBB	954351126022
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409836
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat termic
Filete	Filet metric
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Standarde

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72

Desen tehnic

d-D	M33
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	50

