

Șurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M36X160

Cod Articol	01400.360.160
Marcă	-
UBB	954351241771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409874
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M36
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat termic
Filete	Filet metric

Info ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H. ISO metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78

Desen tehnic

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	160
P	4
s	55

